










Artikelbezeichnung <i>Article description</i>	Art.-Nr <i>Art.No.</i>	EAN-Code <i>EAN code</i>	BE <i>PUC</i>
 <p>Raumthermostat „Öffner“, kombinierbar mit den Schalterprogrammen PARIS, MALIBU und DENVER, Leitungsanschluß 0,75 mm² bis 2,5 mm², Temperaturbereich 5° C - 30° C, Nachtabsenkung 4 Kelvin, 10 (4) AX, 250 V, 2.200 W</p> <p><i>Room thermostat break contact, 10 (4) AX, 250 V, 2.200 W, Can be combined with Paris, Malibu, and Denver range of switches. Scope of temperature 5° C - 30° C, night drop down 4 Kelvin</i></p>	2901.0201.1	4008224472951	1
 <p>Raumthermostat „Wechsler“, kombinierbar mit den Schalterprogrammen PARIS, MALIBU und DENVER, , Temperaturbereich 5° C - 30° C, Nachtabsenkung 4 Kelvin, 5 (2) AX, 250 V, 1.100 W</p> <p><i>Room thermostat change-over contact, 5 (2) AX, 250 V, 1.100 W, Can be combined with Paris, Malibu, and Denver range of switches. Scope of temperature 5° C - 30° C, night drop down 4 Kelvin</i></p>	2904.0201.0	4008224510264	1
 <p>Elektronische Zeitschaltuhr, kombinierbar mit den Schalterprogrammen Europa, Paris, Malibu und Denver, kürzestest Intervall 1 min., Count-Down-Funktion, ca. 100 Std. Gangreserve, Zufalls-schaltung, 10 Programme, 6 AX, 250 V, 1.500 W/VA</p> <p><i>Electronic Timer can be combined with Europa, Paris, Malibu, and Denver range of switches, shortest interval 1 min. count-down-function, backup-time approx. 100 hours, random-switch, 10 programs</i></p> <p>aufklappbar <i>hinged flap</i></p>	2902.0201.4	4008224472968	1
 <p>Rolladenzeitschaltuhr, kombinierbar mit den Schalterprogrammen Paris, Malibu, Denver und Vision zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen, Ferien- und Handsteuerung, LCD-Display, Gangreserve (min. 18h), je 7 Auf- und Abzeiten einstellbar, 6 AX, 250 V, 1.500 W/VA</p> <p><i>Timer for the automatic control of motor driven shutters and sun blinds, can be combined with Paris, Malibu, Denver and Vision, holiday- and manual control, LCD-Display, back-up time (max. 18h), 7 up- and down-times programmable</i></p>	1985.1301.6	4008224406000	1
<p>Sonnensensor für Rolladenzeitschaltuhr</p> <p><i>Sunsensor for shutting-timer</i></p>	1986.0001.9	4008224414685	1
 <p>Transformator 50 W/VA, 230 V~, 50 Hz/11,5 V~</p> <p><i>Electronic transformer 50W/VA</i></p> <p>Ideal zur Verwendung mit Kopp-Dimmern für elektronische Trafos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • leerlaufsicher (ab 0 W) • Softstart (Schonung der Leuchtmittel) • Geräuscharm • Übertemperaturschutz, kurzschlussfest <p><i>Ideal for the combination with Kopp dimmers for electronic transformers</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>open-circuit (from 0 W on)</i> • <i>Softstart (Lamp protective)</i> • <i>low noise</i> • <i>over temperature protection, short circuit proof</i> 	2025.5009.1	4008224541022	4
 <p>Elektronischer Transformator 70 W/VA, 230 V~, 50 Hz/11,5 V~</p> <p><i>Electronic transformer 70W/VA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • leerlaufsicher (ab 0 W) • Softstart (Schonung der Leuchtmittel) • Geräuscharm • Übertemperaturschutz, kurzschlussfest <ul style="list-style-type: none"> • <i>open-circuit (from 0 W on)</i> • <i>Softstart (Lamp protective)</i> • <i>low noise</i> • <i>over temperature protection, short circuit proof</i> 	2025.7009.5	4008224541039	4
 <p>Elektronischer Transformator 105 W/VA, 230 V~, 50 Hz/11,5 V~</p> <p><i>Electronic transformer 105W/VA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • leerlaufsicher (ab 0 W) • Softstart (Schonung der Leuchtmittel) • Geräuscharm • Übertemperaturschutz, kurzschlussfest <ul style="list-style-type: none"> • <i>open-circuit (from 0 W on)</i> • <i>Softstart (Lamp protective)</i> • <i>low noise</i> • <i>over temperature protection, short circuit proof</i> 	2025.1009.3	4008224541046	4
 <p>Elektronischer Transformator 150 W/VA</p> <p><i>Electronic transformer 150W/VA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • leerlaufsicher (ab 0 W) • Softstart (Schonung der Leuchtmittel) • Geräuscharm • Übertemperaturschutz, kurzschlussfest <ul style="list-style-type: none"> • <i>open-circuit (from 0 W on)</i> • <i>Softstart (Lamp protective)</i> • <i>low noise</i> • <i>over temperature protection, short circuit proof</i> 	2025.1509.8	4008224541053	4
 <p>Elektronischer Transformator 250 W/VA, 230 V~, 50 Hz/11,5 V~</p> <p><i>Electronic transformer 250W/VA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • leerlaufsicher (ab 0 W) • Softstart (Schonung der Leuchtmittel) • Geräuscharm • Übertemperaturschutz, kurzschlussfest <ul style="list-style-type: none"> • <i>open-circuit (from 0 W on)</i> • <i>Softstart (Lamp protective)</i> • <i>low noise</i> • <i>over temperature protection, short circuit proof</i> 	2025.2509.5	4008224541060	4