

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt oder Komponententyp	Ultradünne Widerstands Heizung
Leistungsbereich	12 W
Eingangsspannung	240 V AC 50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabel Länge: 2 m

Zusatzmerkmale

Betriebsart	Horizontal Vertikal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-60-70 °C
Temperatureinstellungsbereich	-40-70 °C
Material	Silikonkautschuk
Höhe	Ausserhalb: 110 mm
Breite	External: 140 mm
Tiefe	Ausserhalb: 1.6 mm
Verteileraufbau	6 Selbstklebende Klettbefestigung 6 Kunststoff Abstabdshalter 4 Telequick Muttern 4 Clipsmuttern Befestigungs-Zubehör
Einsatzbereich	Elektrischer Schutz wird benötigt Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Luftdicht verschlossenes Gehäuse
Befestigungsart	Mit 4 Schrauben
Montagehalterung	Hutschiene Telequick-Befestigungsplatte Selbstklebende Klettbefestigung Standard-Montageplatte

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
------	---

REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
-------	--

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------
