


MERKMALE

- Ideal für platzsparende Installationen
- CY hat einen verzinnnten Kupferdrahtgeflecht schirm
- Flexibles Kabel mit Kupferleitern
- Schwarze Zahlen auf der Ummantelung

RS Pro 3-adriges CY-Steuerkabel 0,75 mm, 50 m, geschirmt

RS Best.-Nr. 522-519



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die CY-Steuerkabel von RS Pro sind nummercodiert und sind zuverlässige Anschlusskabel, die die Eigenschaften eines flexiblen Netzkabels mit Platzersparnis verbinden, da sie sich durch die kleinen Kabeldurchmesser sowohl für feste als auch für flexible Installationen eignen.

Allgemeine

Geschirmt/ungeschirmt	Geschirmt
Bildschirmtyp	Verzinntes Kupfergeflecht
Abschirmung	Verzinntes Kupfergeflecht
Mantelfarbe	Grau
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid PVC
Isolierfarbe	Blau, Braun; Gelb/Grün
Bettzeug	Mylar
Band	Mylar
Anwendungen	Anlagen-, Förder- und Transportsysteme, Heizungs- und Klimaanlage

Elektrische

Nennstrom	4.5A
Nennspannung	300V/500V
Leiterwiderstand	28.1Ohm/km
Erdungskabel	Nein
Leitermaterial	Kupferfett
Isoliermaterial	PVC

Mechanische

Länge	50m
Anzahl der Kerne	3
Anzahl der Litzen	24
Größe der Litzen	0.2mm
Aderlitzen	24/0.2mm
Querschnittsfläche	0.75mm ²
Außendurchmesser	7.1mm
Leiterdurchmesser	0,20 ±0,008 x 24
Isolationsdurchmesser	2,34 ±0,1 x 3 °C.
American Wire Gauge	18
Minimaler Biegeradius	8 x Durchmesser
Ölbeständig	Nein
Bewehrt	Nein
Leitermenge	16 x 7
Abdeckung	70%

Betriebsumgebungsspezifikationen

Großer Betriebstemperaturbereich	Statisch:
	-20 °C bis 80 °C.
Minimale Betriebstemperatur	-20°C
Maximale Betriebstemperatur	80 °C.

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-Konformitätszertifikat
Normen erfüllt	RoHS/IEC 60228/VDE 0295 IEC 60 228, VDE 0295, Klasse 5

