



## Données techniques

1R65X72X45

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

### DEFINITION TECHNIQUE

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Marque                                             | NTN      |
| d - Diamètre Intérieur                             | 65 mm    |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 45 mm    |
| F - Cote sous Rouleaux                             | 72 mm    |
| rs - Rayon mini de Raccordement                    | 1 mm     |
| Trou de graissage sur bague intérieure             | Non/No   |
| t - Longueur chanfrein BI                          | 2,2 mm   |
| Classe de précision                                | P0       |
| Masse                                              | 0,259 kg |

### DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| da min - Diamètre mini épaulement BI              | 70 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm  |