

圧着工具 - CRIMPFOX-RC 6 - 1212710

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)




圧着工具、絶縁スリーブなし端子用、0.5~6 mm²、インデント圧着

特長

- ✓ 絶縁スリーブ無しの圧着端子用圧着工具
- ✓ コンパクトな軽量設計
- ✓ 断面積に合わせて細かく処理できるマーキング付きダイステーション
- ✓ 加圧ロック機構



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 857598
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	437.7 GRM
関税	82032000
生産国	スウェーデン

技術データ

寸法

長さ (b)	198 mm
高さ	59 mm
幅 (a)	18 mm

その他

圧縮	インデント圧着
コンタクトの種類	絶縁スリーブ無し端子
型式	圧着位置1
最小断面積	0.5 mm ²
最大断面積	2.5 mm ²
AWG最小	20

圧着工具 - CRIMPFOX-RC 6 - 1212710

技術データ

その他

AWG最大	14
型式	圧着位置2
最小断面積	4 mm ²
最大断面積	6 mm ²
AWG最小	12
AWG最大	10

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811

ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518