

# FBI 20- 6 - 固定式桥接件



0201867  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201867>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



固定式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 20，颜色: 银色

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 0201867       |
| 包装单位       | 10 pc         |
| 最小订货量      | 10 pc         |
| 销售关键代码     | BE1Z2X        |
| 产品关键代码     | BE1Z2X        |
| GTIN       | 4017918145163 |
| 单件重量（含包装）  | 32.8 g        |
| 单件重量（不含包装） | 32.8 g        |
| 原产地        | CN            |

技术数据

产品属性

|      |        |
|------|--------|
| 产品类型 | 螺钉式桥接件 |
| 位数   | 20     |
| 针距   | 6.2 mm |

尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 针距 | 6.2 mm |
|----|--------|

材料规格

|      |    |
|------|----|
| 颜色   | 银色 |
| 标识材料 | 铜缆 |
| 绝缘材料 | PA |

安装

|      |      |
|------|------|
| 安装类型 | 螺钉安装 |
|------|------|

分类

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FBI 20- 6 - 固定式桥接件



0201867  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201867>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)