

# WP-SPIRAL PVC C 10 - Schutzschlauch



3240849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240849>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzschlauch, Material: PVC, Wendel: PVC ummantelter Federstahl, UV-beständig: nein, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: grau, Innendurchmesser: 7 mm, Gesamtlänge: 10 m

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 3240849                 |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                 |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                 |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | AF7DSA                  |
| GTIN                                     | 4046356736657           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 530 g                   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 530 g                   |
| Zolltarifnummer                          | 39173200                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

## Technische Daten

### Hinweise

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betrieb | Schutzschlauchlänge wird gestreckt gemessen; Längentoleranz $\pm 5\%$ |
| Allgemein           | hochflexibel                                                          |

### Artikeleigenschaften

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Produkttyp        | Schutzschlauch |
| Zugfestigkeit GRP | 100 N          |

### Maße

#### Außenmaß

|                  |       |
|------------------|-------|
| Außendurchmesser | 10 mm |
|------------------|-------|

#### Innenmaß

|                  |      |
|------------------|------|
| Innendurchmesser | 7 mm |
|------------------|------|

### Materialangaben

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Material        | PVC                          |
| Material Wendel | PVC (ummantelter Federstahl) |
| Inhaltsstoffe   | silikon- und cadmiumfrei     |

### Kabel / Leitung

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Biegeradius, dynamisch | 20 mm |
| Biegeradius, statisch  | 8 mm  |
| Zugfestigkeit          | 100 N |
| Halogenfreiheit        | nein  |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Schutzart                        | IP68             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)    | -25 °C ... 90 °C |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung | nein             |
| Kurzzeittemperatur               | 100 °C           |

# WP-SPIRAL PVC C 10 - Schutzschlauch

3240849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240849>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240849>



VDE Zeichengenehmigung

# WP-SPIRAL PVC C 10 - Schutzschlauch



3240849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240849>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430304 |
| ECLASS-15.0 | 27430304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001177 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

# WP-SPIRAL PVC C 10 - Schutzschlauch



3240849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240849>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)