

74 01 180

Kraft-Seitenschneider



- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet




20 % Kraftersparnis

im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.

Mit angeschmiedeter Gelenkachse.

Artikel-Nr.	74 01 180
EAN	4003773011897
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,8
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,7
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	2,2
Länge mm	180
Gewicht netto g	241



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

