

# ZCKD59

OsiSense ZCKD - tête inter. de pos. - tige  
ronde thermoplastique 6mm - L=200mm



Statut commercial: Commercialisé



## Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKL XCKM XCKS

Corps à associer	ZCKM7 ZCKL6 ZCKMD39H7 ZCKM7H7 ZCKMD37H7 ZCKSD37 ZCKS9H29 ZCKMD31 ZCKS8 ZCKSD39H29 ZCKMD35H29 ZCKS2H29 ZCKM7H29 ZCKLD31 ZCKSD35H29 ZCKSD37H29 ZCKSD31H29 ZCKLD37H7 ZCKM8 ZCKMD31H7 ZCKM1H29 ZCKM1H7 ZCKLD35H7 ZCKSD35 ZCKL1H7 ZCKL6H7 ZCKL8H7 ZCKS7 ZCKMD35 ZCKM6H7 ZCKS9 ZCKM5H29 ZCKM5 ZCKL1 ZCKSD39 ZCKS5 ZCKLD37 ZCKS6H29 ZCKLD39 ZCKMD39 ZCKMD31H29 ZCKM8H7 ZCKM1 ZCKM6H29 ZCKM9 ZCKM9H29 ZCKMD37 ZCKM8H29 ZCKS8H29 ZCKS1H29 ZCKMD39H29 ZCKLD35 ZCKM6 ZCKS7H29 ZCKM5H7 ZCKSD31 ZCKS5H29 ZCKL5 ZCKL7 ZCKMD35H7 ZCKS2 ZCKS1 ZCKL5H7 ZCKL7H7 ZCKS6 ZCKLD31H7 ZCKLD39H7 ZCKL8 ZCKMD37H29
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à tige rappel de ressort fibre de verre (tringle-ronde 6 mm, L = 200 mm)
Type d'approche	Approche latérale 2 directions

## Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans
Matière de la tête	Plastique
Présentation du produit	Élément de base
Code de comptabilité	ZCKD

## Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1012 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------