




### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Thermometer
Versorgung	Batterie 9 V
Typ der Technologie	Laser

### Zusatzmerkmale

Displaytyp	Handheld-Infrarotthermometer: hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
Messtemperatur	Handheld-Infrarotthermometer: -20...520 °C
Benutzersprache	Spanisch Ungarisch Polnisch Portugiesisch Französisch Deutsch
Höhe	180 mm
Breite	85 mm
Tiefe	50 mm
Produktgewicht	150 g Ohne Batterie

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
RoHS exemption information	 <a href="#">Ja</a>

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.