Datasheet

Stock No. 1785371, 1785372

RS PRO Plug-in Timer. 1.5" /2.3" LCD. 20 On/Off per d

HANDBUCH

Digitale Wochenschaltuhr Buchse

Dieses Gerät ist ein Plug-in-Timer-Schalter, der die elektrische Energie von Haushaltsgeräten steuert, um Energie zu sparen.

Es hat eine eingebaute Batterie, um die Uhr zu bedienen und hilft Ihnen, den Timer einzustellen. Schließen Sie das Gerät vor dem Betrieb an eine Steckdose an, um es für ca. 5-10 Minuten aufzuladen, wenn das Gerät nicht geladen ist und nichts auf dem Display angezeigt wird.

Eigenschaften

-- Alternatives 12/24-Stunden-System.
-- Einfach zwischen Standardzeit und Sommerzeit wechseln.
-- Bis zu 10 Programme zum Ein- und Ausschalten pro Tag.
-- Die Zeiteinstellung beinhaltet STUNDE, MINUTE und TAG.
-- Wechseln Sie manuell in den normalen Ein- oder Aus-Modus.
-- Zufällige Einstellung, damit Ihre Lichter zu zufälligen Zeiten im Urlaub ein- und ausgeschaltet warden.

1. Ersteinrichtung

1.1 Verwenden Sie eine Büroklammer, um die RESET-Taste zu drücken, um alle Einstellungen zu löschen. Die LCD-Anzeige zeigt Informationen wie in Abbildung 1 an und wechselt automatisch in den ‘Clock Mode’ (siehe Abbildung 2).;

1.2 Dann können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.



Abbildung 1 Abbildung 2

2. Stellen Sie die Digitaluhr ein

Wenn im Uhrmodus

2.1 LCD zeigt Tag, Stunde und Minute an.

2.2 Um den Tag einzustellen, drücken Sie gleichzeitig die 'CLOCK' und die 'WEEK' Taste;

2.3 Um die Stunde einzustellen, drücken Sie gleichzeitig die 'CLOCK' und die 'HOUR' Taste;

2.4 Um die Minute einzustellen, drücken Sie gleichzeitig die 'CLOCK' und die 'MINUTE' Taste;

2.5 Um zwischen dem 12-Stunden- / 24-Stunden-Modus umzuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Taste "CLOCK" und die Taste "TIMER".

3. Sommerzeit

3.1 Um zwischen der Standardzeit und der Sommerzeit zu wechseln, drücken und halten Sie die ‘CLOCK’ -Taste und dann die "ON / AUTO / OFF" -Taste. Es wird einen 'SUMMER' auf dem LCD geben.

4. Stellen Sie den Timer ein

Drücken Sie die ‘TIMER’ Taste, um den Einstellungsmodus aufrufen:

4.1 Drücken Sie die Taste ‘WEEK’, um die Recycling Gruppe der Tage auszuwählen, an denen Sie das Gerät einschalten möchten. Die Gruppe wird in der folgenden Reihenfolge fortfahren MO→TU→WE→TH→FR→ SA→SU→ MO TU WE TH FR SA SU→ MO TU WE TH FR→ SA SU→ MO TU WE TH FR SA→MO WE FR→ TU TH SA→ MO TU WE →TH FR SA→ MO WE FR SU.

4.2 Drücken Sie die 'HOUR' Taste um die Stunden einzustellen;

4.3 Drücken Sie die ‘MINUTE’ Taste, um die Minuten einzustellen;

4.4 Drücken Sie die ‘RES / RCL’ Taste, um die letzten Einstellungen zu löschen / wiederherzustellen;

4.5 Drücken Sie die ‘TIMER’ Taste, um zur nächsten Ein / Aus-Einstellungsposition zu gelangen. Wiederholen Sie die Schritte 4.1 - 4.4.

Bitte beachten Sie:

- Der Einstellungsmodus wird beendet, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wi rd. Sie können auch die Taste 'CLOCK' drücken, um den Einstellungsmodus zu verlassen.
- Wenn Sie die Taste HOUR, MINUTE oder TIMER länger als 3 Sekunden drücken, werden die Einstellungen beschleunigt.

5. Zufallsfunktion

5.1 Drücken Sie die Taste "RANDOM". Auf dem LCD-Display wird "RANDOM" angezeigt, um anzuzeigen, dass die RANDOM-Funktion von 6:00 PM bis 6:00 AM aktiviert ist.

5.2 Um die RANDOM-Funktion abzubrechen, drücken Sie einfach erneut die "RANDOM" -Taste und die "RANDOM" -Anzeige erlischt.

6. Manuelle Bedienung

Wenn das LCD wie folgt angezeigt wird:

AUTO: Das Gerät funktioniert entsprechend den Einstellungen

ON: Das Gerät ist normalerweise eingeschaltet.

OFF: Das Gerät ist normalerweise ausgeschaltet.

ON ⟶ AUTO ⟶ OFF

7. Spezielle technische Daten
Installation: Plug-in-Typ
Spannung: 230V ~ / 50Hz
Bewertung: 230V ~ AC / 16A / 3680W
Betriebstemperaturen: -10 ... + 40 ° C
Genauigkeit: ± I Min / Monat
Batterie: NIMH1.2V> 100 Std..

8. Packungsinhalt
1 x digitale Schaltuhr Buchse
1 x Handbuch