

V550 非接触検電計

特徴

コードの上から電圧計測・表示-検電(ブザー音)
電圧表示部(当社標準調整値)



仕様

使用回路電圧	500V以下
電源	LR-44にて70時間 LR-44、SR-44
電池寿命	OL表示、データホールド
寸法・重量	30(W)×14(D)×130(L)mm 約37g
電池電圧低下表示	動作電圧以下「B」マーク点灯