

MERKMALE

- Rutschfester Hauptgriff und geringe Reibung
- Bietet Zweihandgriff in der letzten Phase des Crimpens
- Auslösesperre für gleichbleibende, zuverlässige Crimpvorgänge
- Zwangssperrenentriegelung, um missglückte Crimpstellen und Hindernisse zu entfernen
- Präzise exzentrische Einstellung
- Jedes Werkzeug hat eine eindeutige Seriennummer für die Rückverfolgbarkeit
- Durable: Lebensdauer überschreitet 50000 Zyklen

Crimpzange von RS Pro für Spleiß

RS Best.-Nr. 447-459



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Der 447-459 ist eine "Original Line"-Hand-Crimpzange für SMA-, SMB-, SMC-Steckverbinder. Produziert sechseckige Crimps mit 3,25 mm, 4,52 mm, 1,69 mm/.128 Zoll, 0,178 Zoll und 0,067 Zoll, mit minimalem Kraftaufwand, für Rechts- oder Linkshänder.

Allgemeine

Crimpwerkzeugtyp	Zange
Crimp-Steckverbindertyp	BNC
Crimpprofil	Sechskant
Anwendungen	Wartung und Reparatur, Elektroinstallationen, Kabelkomponenten

Mechanische

Gesamtlänge	195mm
Breite	18mm/0.71"
Höhe	59mm/2.32"
Drahtgröße (mm²)	RG122/U, RG174A/U, RG179B/U, RG180B/U, RG187A/U, RG188A/U, RG279/U, RG303/U, RG316/U
Crimpkraft	7000N
Lebensdauer, Zyklen	50000
Gewicht	350 g/0,75 lb
Crimp-Nester	3.25 mm / .128" 4.52 mm / .178" 1.69 mm / .067"
Griffspreizung (geschlossen)	65mm
Griffverteilung (offen)	130mm
Maximale Griffkraft	400N
Standard-Matrizenlänge	24mm
Standard-Matrizenbreite	10mm
Standard-Matrizenhöhe	10mm

Dimensions: (mm)

