

Datenblatt:

Ladeadapter GaN 33W PD 1xUSB-A + 1xUSB-C max. 3.6A ws

Ladeadapter GaN 1xUSB-A + 1xUSB-C, Eingangsspannung: 100V-240V, Leistung: max. 33W, Last: USB-A max. 3A / USB-C max. 3.0A, weiss

Artikelnummer	52 00051
EAN	7611007180867 
Einheits Nr.	
Einheit	STK
Verpackungseinheit	10
Verpackungsmasse	6.5 x 13.0 x 3.6 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.065 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	USB Charger
Marke	STEFFEN
Modell	USB PD
Anzahl Steckdosen	2
Steckdosentyp	USB-A, USB-C
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Produktfarbe	Weiss
Nennstrom	3.6 A
Nennspannung	110-240 V
Nennleistung	33 W
Steckertyp	Typ 11
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Produkthöhe	49 mm
Produktbreite	44 mm
Produkttiefe	64 mm
Gewicht netto	0.049 Kg
Verpackungsart	Kartonbox mit Eurolochung