

CENTRALINI STAGNI DA PARETE E INCASSO PER EMERGENZA

42 RV - CENTRALINI STAGNI PER SEGNALAZIONE DI ALLARME E MANOVRA DI EMERGENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE (Valide anche per le placche autoportanti di pag. 256)

Normativa: IEC 60670; CEI 23-48; CEI 23-49	Materiale: GW PLAST
Grado IP: IP 40; IP 55; IP 56	Resistenza agli urti: IK 07 (cassetta IP 44)
Protezione contro i contatti indiretti: Doppio isolamento <input checked="" type="checkbox"/>	IK 08 (cassetta IP 55, IP 56)
Temperatura di installazione: Max +60° Min -25° versione da parete	Resistenza al calore anormale e al fuoco: Termopressione con biglia 70°C
Max +60° Min -15° versione incasso	Glow wire test 650°C

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente