



Filtermatte, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, IP54, Güteklasse G3

Ausführung		
Produkt-Markennamen		SIVACON
Produkt-Bezeichnung		Filtermatte
Ausführung des Produkts		Güteklasse G3
Ausführung des Lüfters Einschublüfter		Nein
Ausführung des Produkts EMV-Ausführung		Nein
Allgemeine technische Daten		
Ausschnittbreite		177 mm
Ausschnitthöhe		177 mm
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		IP54
Produktdetails		
Produktbestandteil Lüfter		Nein
Mechanischer Aufbau		
Höhe		171 mm
Breite		171 mm
Einbauort		Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal
Befestigungsart		Schnappbefestigung
Befestigungsart		
• 19-Zoll Einbau		Nein
• Wandmontage		Ja
Nettogewicht		0,1 kg
Material		Kunststoff
Umgebungstemperatur während Betrieb		
• minimal		-10 °C
• maximal		55 °C
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produkt-zulassung	Sonstige	Umwelt



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen		
Informationen zur Verpackung		
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875		
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)		
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge		
Industry Mall (Online-Bestellsystem)		

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6000-0AM30>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6000-0AM30>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6000-0AM30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

24.05.2025 

