



Heizgebläse (Halbleiter PTC) mit Clip-Befestigung 35mm DIN Hutschiene, AC 230V, 150W

Ausführung	
Produkt-Markennamen	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Heizgerät
Ausführung des Produkts	Halbleiter
Allgemeine technische Daten	
aufgenommene Wirkleistung Nennwert	150 W
Betriebstemperatur	
• minimal	-45 °C
• maximal	70 °C
Volumenstrom bei frei blasend	13,8 m³/h
Spannung	
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Dauerheizleistung bei 20 °C	150 W
Einschaltstrom typisch	12 A
Betriebsspannung	
• Bemessungswert minimal	230 V
• Bemessungswert maximal	230 V
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert minimal	230 V
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert maximal	230 V
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert minimal	230 V
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert maximal	230 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom des Sicherungseinsatzes träge	6,3 A
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Gebläse	Ja
• Thermostat	Nein
Anschlüsse	
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss maximal	0,8 N·m
Art der Anschluss-technik	2-polige Klemme max. 2,5 mm²
Mechanischer Aufbau	
Höhe	75 mm
Breite	65 mm
Tiefe	90 mm
Befestigungsart	Clip für 35 mm DIN-Schiene
Einbaulage	Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
Nettogewicht	0,3 kg
Material des Gehäuses	Kunststoff

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während Lagerung

- minimal -45 °C
- maximal 70 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt
 EG-Konf.	 UR	
	Bestätigung	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2150-2C>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2150-2C>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2150-2C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

24.05.2025 

