

## **1044PZ**

### **Clé à cliquet 1/2"**

#### **RAPIDE**

3 fois plus rapide qu'une clé à cliquet traditionnelle, c'est l'outil idéal pour les applications sur le métal, le bois et le PVC.

#### **PUISSANT**

Son mécanisme de type impact le place dans sa catégorie comme le plus puissant sur le marché. Ses performances le destinent aux tâches difficiles et aux usages répétitifs.

C'est l'outil indispensable pour faire face aux nouvelles contraintes techniques en matière de mécanique. Il offre un équipement complet : gainage ergonomique, échappement arrière sur silencieux, variateur digital de couple/vitesse. Son maintien est excellent, il dispose d'une zone pour le pouce et d'une butée pour l'index. Le branchement avec le flexible multi-flux 200l/mn (Réf. 19015-MF) génère 22 % de gains en consommation d'air.



Normes : ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

référence	Couple optimum Nm	Vitesse rotation tr/min	Vibration m/s²	Niveau Sonore dBa	Pression alimentation bar	Consommation l/min	Raccord alimentation "	Poids g	Carré d'entraînement	L mm	H mm	I mm
1044PZ	122	600	1.22	86	6,3	113	1/4"	1280	1/2"	280	58	46