

## CHARIOTS

### Chariots à dossier fixe



250 - 400 KG

Chariots très robustes destinés à des utilisations intensives.


- Châssis en acier mécano-soudé renforcé garantissant une très bonne résistance dans le temps.
- Angles arrondis à l'avant pour éviter de se blesser pour le modèle 400 kg.
- Dossier en tube Ø25mm pour le modèle 250 kg. Dossier en tube Ø28 mm permettant une bonne prise en main pour le modèle 400 kg. Hauteur ergonomique.
- Plateau encastré et riveté en bois médium verni, très résistant, ne se fend pas, n'éclate pas malgré les chocs répétés. Aucun risque d'écharde.
- Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein. Conformes à la norme EN 1757.
- Livrés montés.



800 004 073



800 000 043



Référence	Capacité kg	Dimensions plateaux mm	Épaisseur plateau mm	Dimensions hors tout mm	Ø Roues	Bandage	Poids
800 004 073	250	720 x 450	8	880 x 455 x 925	125	Caoutchouc	12
800 000 043	400	1000 x 560	12	1140 x 610 x 1030	200		22

### OPTIONS



Tapis caoutchouc antidérapant :

Pour plateau 720 x 450 mm – 802 006 702

Pour plateau 1000 x 560 mm – 802 006 704