







表1
TABLE1

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	黄銅 錫めっき (BRASS TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化(94V-0) (6/6 NYLON GLASS FILLED) トラッキング・インデックス (CTI) 175<TI<250




断面 "E" - "E"
(SECT)



断面 "F"- "F"
(SECT)

NOTES,

1. PRODUCT SPEC : 108-5302
2. KINKING FORM : SEE FIG.2
3. P.C.B LAYOUT : SEE FIG.3
4. APPLICABLE P.C.B.THK : 1.6
5. CIRCUIT NO.2 IS VACANT OF 3Pos HOUSING
6. MATING CONN, P/N.
• 3.95mmPITCH 3Pos PLUG HSG (176272-J)
• 7.92mmPITCH 2Pos PLUG HSG (178125-L)
• RECE CONTACT 175152-L (AWG#20-#16)
175151-L (AWG#25-#22)



注：

1. 通用製品規格 108-5302
2. キンク加工は FIG. 2 参照
3. 取付基準寸法






FIG. 3

4. 通孔基板厚 1.6t
- △ 3極ハウジングの回路NO.2のコンタクト1本抜き仕様
6. 嵌合相手側製品型番
- ・ 3.96mmピッチ3極プラグ・ハウジング (176272-7)
 - ・ 7.92mmピッチ2極プラグ・ハウジング (178125-7)
 - ・ リセ・コンタクト (175152-7) (AWG#20-#16)
(175151-7) (AWG#26-#22)

パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK)	7.92mmピッチ 2極 △ (7.92mmPITCH 2Pos)	6-176976-9
			青 (BLUE)		6- ↑ -6
			黄 (YELLOW)		6- -4
			赤 (RED)	6- -2	
			自然色 (NATURAL)	6- -1	
			黒 (BLACK)	5- -9	
パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK)	7.92mmピッチ 2極 △ (7.92mmPITCH 2Pos)	3- -9
			青 (BLUE)		3- -6
			黄 (YELLOW)		3- -4
			赤 (RED)	3- -2	
			自然色 (NATURAL)	3- -1	
			黒 (BLACK)	-9	
	タイプ 3 (TYPE 3)	青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mmピッチ 3極 (3.96mmPITCH 3Pos)	青 (BLUE)	-6
				黄 (YELLOW)	-4
				赤 (RED)	↓ -2
				自然色 (NATURAL)	176976-1
				P/N	

							 TE Connectivity	
					組合電線断面図 (WIRE RANGE)  mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.)  mmφ	
					材料 (MATERIAL) 表1参照 (SEE TABLE1)		仕上 (FINISH) 表1参照 (SEE TABLE1)	
					名称 (NAME) アンパ ユニバーサル パワーコネクタ 3極タブヘッダーアッセンブリ (Vタイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3POS TAB HEADER ASS'Y (V-TYPE)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10未満 30以下: ±0.25 30未満 100以下: ±0.3 それ以上: ±3%	
					寸法 (SIZE) LOC 番号 (No.) A3 J C-176976		尺度 (SCALE) REV. D1 SHEET 1 OF 1	
D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	01APR11	DR. 7/31 '90 M. SHINDO	DE. 7/31 '90 M. SHINDO		
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK. 7/31 '90 Y. FUJITA	APP. 8/1 '90 N. ONOUE		