

FILIERE

988 S



- Passo metrico ISO destroso
- Acciaio rapido HSS al cromo vanadio trattato a 62/64 HRc (234 daN/mm²)
- Vite conica di regolazione che consente una regolazione perfetta del diametro di filettatura

Dettagli famiglia

Codice	M	Ø esterno x spessore	Peso gr
U09880180	3x0,5	25,4x8	25
U09880181	4x0,7	25,4x8	25
U09880182	5x0,8	25,4x8	30
U09880183	6x1	25,4x9	30
U09880184	7x1	25,4x9	30
U09880185	8x1,25	25,4x9	30
U09880186	9x1,25	25,4x9	30
U09880187	10x1,5	38,1x13	80
U09880188	12x1,75	38,1x13	90

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

The logo for Stanley Black & Decker is displayed in a yellow rectangular box with the company name in a bold, black, sans-serif font.

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

*Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.*