



PRODUCT-DETAILS

OHM275L12

OHM275L12 HANDLE



概要信息	
产品型号	OHM275L12
产品ID	1SCA022832R4840
欧洲商品编号(EAN)	6417019308630
目录说明	OHM275L12 HANDLE
详细描述	OHM275L12 PISTOL HANDLE

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
RoHS信息	1SCC011020D0201
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Popular Downloads	
数据手册, 技术资料	1SCC301020C0201

说明书和手册

1SCC390055M0004

环境条件

防护等级

IP66

订货信息

最小起订量

1 piece

海关关税号

85389099

原产地

China (CN)

尺寸

产品净宽

308 mm

产品净高

45 mm

产品净深

66 mm

产品净重

1 kg

包装信息

1级包装单元

box 1 piece

1级包装宽度

275 mm

1级包装长度

90 mm

1级包装高度

69 mm

1级包装 总重

1.1 kg

1级包装 EAN

6417019308630

技术参数

颜色

Metal

防护等级

IP66

Handle Color

Stainless Steel

手柄长度

275 mm

手柄类型

Pistol

Lock Type

Yes

特殊功能

L12

认证及声明（文件编码）

符合性声明 - CE

1SCC390030D2704

分类

对象分类代码

N/A

ETIM 8

EC000229 - Handle for power circuit breaker

ETIM 9

EC000229 - Handle for power circuit breaker

UNSPSC

31162801

IDEA 粒度分类代码 (IGCC)

3038 >> Handles or knobs

e级	V11.1 : 27370414
WEEE 类别	Product Not in WEEE Scope
E-Number (Finland)	3602146
E-Number (Norway)	4337879

分类

低压产品及系统 → 开关类产品 → 开关熔断器组 → Accessories for Switch Fuses
低压产品及系统 → 开关类产品 → 隔离开关

