




ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB1-Z12-W [🔗](#)

Pignon lubrifiant pour chaîne

Pignon lubrifiant pour chaîne Simplex, arrivée lubrifiant radiale

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Version	AB-/B-1	Chain lubrication pinions, simplex design
---------	---------	---



Données techniques

	Graissage des chaînes	Utilisation
	Simplex (à une rangée)	Design
	radiale	Alimentation en lubrifiant
	Piston : plastique, rouleau : mousse PU à cellules ouvertes	Matériaux
t _{op}	0 °C ... +60 °C	Température de fonctionnement
	7 m/s	Vitesse circonférentielle max. autorisée au diamètre extérieur
	Huile	Lubrifiant
	08 A/B-1	Type de chaîne conforme à la norme ISO 606
z	12	Numéro de dents
d	49,07 mm	Diamètre primitif
d _a	53 mm	
d _b	39 mm	
B ₁	29 mm	
B ₂	5 mm	
L ₁	31,2 mm	
L ₂	45,7 mm	
L ₃	61,4 mm	
W	24 mm	Cote sur plats
≈m	0,3 kg	Poids