

CARATTERISTICHE

- Tipo a scala non sganciabile
- Ignifugo
- Flessibile
- Estremamente robusto e Durable

Fascetta per cavi a scala in acciaio inox 316 metallizzata RS PRO, 300mm x 7

Codice RS: 121-624



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Queste fascette per cavi di tipo a scala RS PRO sono state realizzate in acciaio inox 316. La struttura di queste fascette per cavi in metallo offre una maggiore flessibilità rispetto a una fascetta per cavi in acciaio inox standard. Il design esclusivo e la struttura delle fascette per cavi a scala le rendono ideali per le applicazioni che richiedono resistenza estrema. Queste fascette per cavi in acciaio inox sono alternative ideali nei casi in cui le fascette per cavi in nylon 66 non sono adatte, come in ambienti difficili o luoghi in cui vi è calore.

Specifiche generali

Tipo	Scala
Colore	Metallico
Materiale	Acciaio 316Stainless
Applicazione	IN SETTORI COME Petrolio e gas Marino Chimico Manutenzione Settore automobilistico Solare Costruzione navale Miniere Servizi di difesa
Resistente a.	Resistenza chimica, abrasione, corrosione, radiazioni, agenti atmosferici
Resistente ai raggi UV	No
Temperatura di esercizio minima	-80°C
Temperatura di esercizio massima	+538°C
Comportamento al fuoco	Tipo ignifugo
Quantità	100

Specifiche meccaniche

Lunghezza	300mm
Larghezza	7mm
Resistenza alla trazione	436,1N
Massima potenza del bundle	95mm

Omologazioni

Standard soddisfatti	ABS, DNV, Lloyd's Register, IEC 62275, UL-1565
-----------------------------	--

