



## Principales

|                                    |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                              | Spacial                                                                                                                                                                           |
| Plage étendue                      | Spacial SF                                                                                                                                                                        |
| Application                        | Polyvalent                                                                                                                                                                        |
| Type de produit ou équipement      | Enveloppe juxtaposable                                                                                                                                                            |
| Hauteur nominale de l'enveloppe    | 1200 mm                                                                                                                                                                           |
| Largeur nominale de l'enveloppe    | 600 mm                                                                                                                                                                            |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 600 mm                                                                                                                                                                            |
| Installation du coffret            | Posé au sol                                                                                                                                                                       |
| Composition de l'appareil          | 2 rails coulissants<br>4 support de platine de montage<br>1 structure<br>1 porte<br>1 système de verrouillage à poignée : porte<br>1 panneau arrière<br>1 toit<br>1 châssis plein |

## Complémentaires

|                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de structure           | Structure perforée avec pas de 25 mm<br>Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur<br>Panneaux et portes intégrés à la structure<br>Formé à partir d'une section unique           |
| Type de porte               | Pleine avant                                                                                                                                                                                       |
| Nombre de portes            | Avant : 1 porte(s)                                                                                                                                                                                 |
| Ouverture de porte          | Réversible (120 °)                                                                                                                                                                                 |
| Type de verrou              | Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant                                                                                                                            |
| Type de châssis plein       | Pleine                                                                                                                                                                                             |
| Type de plaque passe-câbles | Sans plaque presse-étoupe                                                                                                                                                                          |
| Accessibilité               | Côtés du boîtier<br>Avant<br>Arrière                                                                                                                                                               |
| Pièces amovibles            | Porte par vis charnière<br>Platine de montage par vis support de platine de montage<br>Panneau arrière par vis<br>Toit par vis<br>Support de platine de montage par vis<br>Rail coulissant par vis |
| Matière                     | Encadrement : acier galvanisé<br>Montants : acier galvanisé<br>Porte : tôle d'acier<br>Panneaux : tôle d'acier<br>Charnière : zamak<br>Poignée : polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre           |
| Finition de surface         | Poudre époxy-polyester                                                                                                                                                                             |
| Couleur                     | Enveloppe : gris (RAL 7035)<br>Poignée : noir (RAL 9005)                                                                                                                                           |
| Poids                       | 81,641 kg                                                                                                                                                                                          |

## Environnement

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Normes                   | CEI 62208                     |
| Degré de protection NEMA | NEMA 3R/12                    |
| Degré de protection IP   | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK       | IK10 se conformer à CEI 62262 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 64,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 69,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 133,0 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 67,0 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|