

Cable de 10m DisplayPort Activo para Monitor de Computadora - 2x Macho DP - Extensor - Negro

Product ID: DISPL10MA



El cable DisplayPort™ activo de 10 m, modelo DISPL10MA, incluye un amplificador de señal activo integrado para conexiones a distancia de hasta 10 m (más del doble del límite de 4,8 m) entre dispositivos con DisplayPort disponible, sin pérdida de señal.

Este duradero pero liviano cable DP está fabricado con un alambre más fino de 0,03 mm² que permite una instalación más flexible con el mínimo estorbo. Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican activamente la señal DisplayPort sin que se requiera una fuente de alimentación externa.

Este cable de 10 m ofrece un ancho de banda de 10,8 Gbps, con soporte para resoluciones máximas de hasta 2560×1600 (WQXGA) y soporte opcional para audio. Este cable tiene capacidad tanto HDCP, como DPCP, lo cual garantiza que el contenido mostrado está protegido digitalmente.

Este cable DisplayPort (10 metros) está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores DisplayPort, a fin de garantizar que el dispositivo (monitor, proyector, etc.) y la fuente DisplayPort se conecten correctamente.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conecte una pantalla DisplayPort a un PC o a una fuente alterna de DisplayPort, a distancias largas, sin pérdida de señal

Features

- 1 conector macho DisplayPort
- 1 conector macho DisplayPort con seguro
- Circuitos integrados de amplificador activo
- Cable con 10 metros de longitud
- Soporte para resoluciones de hasta 2560×1600 (WQXGA)
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort
- Fabricación con alambre fino de alta calidad, de 0,03 mm²

Hardware	Warranty	2 Years
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	19
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
	Conector B	1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Requisitos Ambientales	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
	Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
	Calibre del Conductor	32 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	32.8 ft [10 m]
	Longitud del Producto	32.8 ft [10 m]
	Peso del Producto	16 oz [452 g]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Peso (de la Caja) del Envío	16.4 oz [466 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable DisplayPort® activo de 10 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.