

A450 - Gant HV résistant aux intempéries

Collection: Gants Protection Thermique

Gamme: Protection des mains

Matériaux: Coton, Polyuréthane

Trempage:

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 6

Emballage extérieur: 96

information produit

Conçu pour une utilisation dans des conditions difficiles. Doublure isolante et poignet élastiqué pour garder la main au sec et au chaud. Double enduction PVC pour résister aux hydrocarbures, graisses, huiles et eau.

Gants Protection Thermique

Lorsque des risques thermiques froids sont présents, la motricité des mains peut être considérablement réduite, ce qui entraîne un risque accru d'accidents et de blessures. Des gants de protection thermique spécialement conçus sont disponibles pour lutter contre ces dangers dans les environnements dangereux.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (3121X)

EN 511: 2006 (11X)



Caractéristiques

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Double enduction trempée pour la durabilité
- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- La doublure intérieure jauge 12 permet au revêtement extérieur d'avoir une base à la fois solide et flexible
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
- Certifié CE

A450 - Gant HV résistant aux intempéries**Code Douanier: 6116108091****Laboratoire d'essai**

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/21356-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

N° de certificat: AB0321/21640-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A450ORRXL	Orange	56.0	30.0	48.0	0.2120	0.0806	5036108211883	25036108690088