


Han 24B Protect Cover with latch Thermop



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 30 024 5401
规格	Han 24B Protect Cover with latch Thermop
浩亭电子目录	https://harting.com/09300245401

标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han® B
附件种类	保护盖
附件介绍	用于上壳 带锁板扣

版本

尺寸	24 B
锁定类型	双锁扣

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

材料特性

材料 (上壳/底座)	热塑性塑料
材料(密封件)	NBR
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含

材料特性

REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

认证	DNV GL
----	--------

商业数据

包装尺寸	1
净重	29.35 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140047907
eCl@ss	27440208 工业插头连接套
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467