

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 17,70 EUR



Hauptmerkmale

Produktreihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 iRO
Produkt oder Komponententyp	Summer
Kurzbezeichnung des Geräts	IRO

Zusatzmerkmale

Nennhilfsspannung [UH,nom]	8...12 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in VA	3.6 VA
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische Hutschiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	64 g
Farbe	Weiß
Zusatzanschlussklemme	Tunellanschlüsse fest < 4 mm ² Tunellanschlüsse flexibel < 4 mm ² Tunellanschlüsse flexibel mit Führung < 4 mm ²
Drahtabsolierungslänge	12 mm (unten)
Anzugsmoment	1.3 N.m

Montage

Geräuschpegel	70 dB
Geräuschtyp	Akustikelement
Schutzart (IP)	IP40 (in modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529 IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10-40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25-60 °C

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------