

Datenblatt

39-teiliger Steckschlüsselsatz/Bitsatz, 1/4 Zoll

Best.-Nr. [623-9390](#)**Technische Daten:**

- Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 Bv30) für Buchsen und Zubehör, Chrom-Molybdän-Stahl (scm#440) für Treiberteil, Chrom-Molybdän-Stahl (s-2) für Bits und doppelten PP/TPR-Spritzgussgriff
- Oberfläche: Mattverchromt für Steckschlüsseleinsätze und Zubehör, Rastnute auf allen Steckschlüsseleinsätzen, Sandstrahl-Oberfläche für Bits und doppelter roter/schwarzer Spritzgussgriff.
- Härte: Wärmebehandelt gemäß HRC: 38 ~ 54 (Steckschlüsseleinsätze und Zubehör), HRC: 56~ 62 (Schraubendreherbits)

Inhalt:

- 1 1/4-Zoll-Antriebsratsche mit Schnellfreigabe mit doppeltem rotem (Pantone-Farbe - 187c, p.p)/schwarzem (tpr) Spritzgussgriff (Zahnrad-zu-Zahnrad-Ausführung und 45 Zähne)
- 13 flache 1/4-Zoll-Antriebs-Steckschlüsseleinsätze: (6Pt) Größen: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 und 14 mm
- 1 1/4-Zoll-Antrieb 2-Zoll-Verlängerungsstange (55 mm)
- 1 1/8-Zoll-Antriebs-Kreuzgelenk: (Schraubentyp)
- 1 1/4-Zoll-Antrieb auf 1/4-Zoll-Sechskantbit-Kupplung: (Blechtyp)
- 1 1/4-Zoll-Antriebs-Drehgriff mit doppeltem rotem (p.p)/schwarzem (TPR) Spritzgussgriff
- 21 1/8-Zoll-Antriebs-Steckschlüsselbits (Länge 37 mm) Schlitz: 4, 5,5, 7 mm PHILLIPS®: Nr. 0, 1, 2 und 3, POZIDRIV®: Nr. 1, 2 und 3 Sechskantbits: 3, 4, 5 und 6 mm, TORX®: t-10, t-15, t-20, t-25, t-27, t-30 und t-40

Metallgehäusegrößen: 30 (B) x 14,3 (T) x 4 cm (H), Nettogewicht: 950 Gramm

Anmerkungen:

Buchse, Zubehör und Ratschengriff erfüllen die Anforderungen der DIN-Norm