Rallonges caoutchouc pour chantier

Fiches et prolongateurs

caoutchouc



Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) Livrées avec étiquette avec Gencod

Livrées avec étiquette avec Gencod Réf. Rallonges "prêtes à l'emploi" Avec fiche 2P+T - 16 A - IP 44 - IK 08 et prolongateur ergonomique en caoutchouc Résistance au choc et au frottement Prolongateur équipé d'éclips de protection et bouchon Câble H 07 RNF 3G 1,5 mm² Noir Câble 5 m 0 516 25 5 m - standard 5 m - avec double prolongateur Câble 10 m 0 516 26 10 m - avec double prolongateur Rallonges à câbler

Pour outillage électroportatif Cordon caoutchouc H 07 RNF équipé d'une fiche moulée
2P - 16 A
Classe II
Câble 2 x 1 mm ²
Pour apparoil 10 A mayi (2200 M)

Pour appareil 10 A maxi (2300 W) 0 516 31 3 m 5 m 2P+T - 16 A Câble 3G 1,5 mm² Pour appareil 16 A maxi (3680 W)

0 516 34 3 m 0 516 35 5 m

Rallonge multiprises "pieuvre" prête à l'emploi

0 505 77	2P+T - 16 A - IK 10 - IP 44
	Avec 1 fiche et 3 prolongateurs
	Câble H07 RNF 3G 1,5 et 2,5 mm2
	Longueur: 0,8 m
	Double standard français/germanique



10-16 A : Ø4,8 mm Pour usage intensif ou extérieur

Pour usage intensif ou extérieur						
	Re	éf.	Fiche 2P - 16 A			
	Vrac 0 504 51	Etiquette avec Gencod 0 501 81	Pour l'alimentation d'appareils de classe II Câble 2 x 1,5 mm² maxi Noir			
			Fiches 2P+T - 16 A - IK 08 et prolongateurs			
	Vrac Etiquette		Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30 kg en 2,5 mm² Câble H07 RNF 3G 2,5 mm² maxi			
	0 504 40	avec Gencod 0 501 10	Fiche à connexion automatique Fiche mâle IP 44			
	0 504 41	0 501 11	Prolongateur IP 44 avec fiches mâles réf. 0 504 40/44/45			
	0 504 42	0 501 12	Prolongateur à verrouillage Assure le verrouillage et l'IP 44 avec les fiches mâles de la nouvelle gamme Legrand Système de verrouillage assurant une tenue à l'arrachement supérieure à 20 kg - compatible avec les fiches mâles 2P+T 16 A caoutchouc de la gamme, connexion à vis ou connexion automatique sauf réf. 0 502 52			
	0.504.43	0 501 13	Prolongateur à témoin de tension			

	16 A caoutchouc de la gamme, connexion a ou connexion automatique sauf réf. 0 502 5	
04 43 0 501 13	Prolongateur à témoin de tension Equipé d'une LED pour témoin de tension située dans le fond du puits pour signaler la présence de courant	(
Vrac 0 504 44	Fiche IP 55 Assure I'IP 55 branchée sur une prise étanche IP 55 (Plexo notamment)	(

Etanchéité assurée par lèvre



		Fiches bornes à vis 2P+T - 16 A IK 08 prolongateurs	et
Vrac	Etiquette	Câble H 07 RNF 3G 2,5 mm² maxi, serre-câble à vis	
	avec Gencod 0 501 14	Fiches Sortie droite IP 44 Sortie latérale à anneau - standard	Q Q
0 302 32	0 909 29	français et germanique	Į.
	0 501 15 0 501 17	Prolongateurs Sortie droite IP 44 avec fiche mâle réf. 0 504 40/44/45 Equipé d'un bouchon - IP 44	C



