

FBP-3/4SL - 保护插头

1030010
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1030010>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护插头， 位数: 4， 颜色: 透明



商业数据

订货号	1030010
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE6113
产品关键代码	BE6113
目录页面	页码644 (C-1-2019)
GTIN	4055626532073
单件重量（含包装）	39.8 g
单件重量（不含包装）	35 g
原产地	PL

FBP-3/4SL - 保护插头



1030010

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1030010>

技术数据

产品属性

产品类型	绝缘插头
位数	4

尺寸

宽度	74.1 mm
高度	65 mm
深度	32 mm

材料规格

颜色	透明
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PVC

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

FBP-3/4SL - 保护插头



1030010
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1030010>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

FBP-3/4SL - 保护插头

1030010
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1030010>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn