



A KLEIN TOOLS. COMPANY
WWW.ERGODYNE.COM

Casquette légère Skullerz 8955



LIGHTWEIGHT HEAD PROTECTION
GUARDS AGAINST BUMPS, SCRAPES AND BRUISES
WHEN WORKING IN CRAMPED SPACES



DURABLE SHELL INSERT



360-DEGREE VENTING
MAXIMUM AIRFLOW AND BREATHABILITY



MULTIPLE BRIM SIZES AND COLOR OPTIONS



Pour plus d'informations et des images en taille réelle, visitez
<https://www.ergodyne.com/skullerz-8955-lightweight-bump-cap-hat.html>

CARACTÉRISTIQUES

- POIDS MINIMAL, PROTECTION MAXIMALE DE LA TÊTE – La casquette anti-heurt la plus légère ne compromet pas la protection contre les chocs, les éraflures, les contusions et autres blessures mineures à la tête.
- RESPIRANT – Ventilation stratégique à 360° sur l'insert, le coussinet en mousse et le chapeau pour une circulation d'air maximale entre la tête du travailleur et la casquette anti-heurt
- INSERT DE BOSSE AMOVIBLE – Coque en polyéthylène haute densité résistante aux chocs avec coussinet en mousse pour une protection durable
- REMBOURRAGE CONFORTABLE – Le coussin en mousse amovible, lavable et antimicrobien fournit une circulation d'air supplémentaire et aide à garder la sueur hors des yeux

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR DU BORD	MICRO - 1 PO (30 MM), COURT - 2 PO (50 MM), LONG - 3 PO (80 MM)
FERMETURE	CROCHET ET BOUCLE
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	RESPIRANT, LÉGER, LAVABLE EN MACHINE, INSERT AMOVIBLE
TYPE DE PRODUIT	CASQUETTE ANTI-HEURT
PROTECTION	VISIBILITÉ AMÉLIORÉE
RISQUE/BLESSURE	BLESSURE À LA TÊTE, FAIBLE VISIBILITÉ
NORMES/CONFORMITÉ	EN812-2012
STYLE	À BORDS
VENTILATION	VENTILÉ

COMMANDES MULTIPLES

COMMANDÉZ EN MULTIPLES DE :

1

ARTICLES

ARTICLE #	COULEUR	TAILLE
23332	MARINE	MICRO BORD
23336	MARINE	BORD COURT
23337	MARINE	BORD LONG
23351	CITRON VERT	BORD COURT
23352	CITRON VERT	BORD LONG
23362	NOIR	MICRO BORD
23366	NOIR	BORD COURT
23367	NOIR	BORD LONG