

MERKMALE

- Entwickelt für längere Lebensdauer
- Beständig gegen Schmelzen, wenn sie mit heißen Oberflächen in Berührung kommen
- Bleiben Sie in kalten Umgebungen flexibel
- Besonders starke Zugentlastung
- Die Zugentlastung ist sowohl in das Sondenende als auch in das Sondenende integriert Das Steckerende
- Geprüft über 30.000 Biegungen hinweg, ohne zu versagen

Messleitungs- Messleitungssatz RS Pro Multimeter, CAT III 1000 V

RS Best.-Nr. 243-2998



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Multimeter-Messleitungen

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Ersatzmessleitungen für RS PRO, ISO-TECH und die meisten anderen digitalen Multimeter. Mit rechtwinkligen ummantelten 4-mm-Steckern ausgestattet und mit Isolatoren für Tastkopfspitzen zur Vermeidung versehentlicher Kurzschlüsse geliefert. Das Multimeter-Messleitungskit verfügt über den zusätzlichen Vorteil eines Abgreifklemmenpaars für die einfache Anwendung. Die Tastköpfe erfüllen die Sicherheitsstandards BS EN 61010-1 KAT. III.

Allgemeine

Kabeltyp	Messleitungssatz
Steckverbindertyp	Krokodilklemme, rechtwinkliger Stecker
Anwendung	Prüfung und Messung, Prüfspannung, Strom, Kapazität und andere Prüfarten

Elektrische

Nennstrom	10A
Sicherheitskategorie Spannung	1000V
Sicherheitskategorie	CAT III 1000 V
Sicherheitskategorie-Stufe	CAT

Mechanische

Kabellänge	1.2m
-------------------	------

Zulassungen

