

CARATTERISTICHE

- **Struttura in acciaio laminato a freddo**
- **Zincato e passivato trasparente**
- **Disponibile nelle versioni completa e perforata, in varie lunghezze**
- **Conforme agli standard BS, DIN e CENELEC correnti**
- **Varianti a taglio e non a taglio**

RS Pro, guida DIN a taglio, 1000mm x 35mm x 15mm

Codice RS: 467-428



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS PRO, una gamma di robuste guide DIN profonde TS-35 utilizzate per il montaggio di varie apparecchiature elettriche e industriali. La guida TS-35, nota anche come guida con profilo a cappello, è realizzata in acciaio laminato a freddo, successivamente rivestito di zinco e passivato trasparente. Fornisce una soluzione semplice per applicazioni generiche grazie alla sua robustezza e alle proprietà anticorrosione. Disponibili in varie lunghezze e con profili intagliati e non-intagliati (perforati) per facilitare il fissaggio e il cablaggio.

Specifiche generali

Compatibilità	Cappello profondo Top Hat
Tipo di guida DIN	TS35 a taglio
Applicazioni	PLC di grandi dimensioni, trasformatori e alimentatori, azionamenti, apparecchiature di automazione e controllo, contattori, sovraccarichi e relè, interruttori automatici e RCBO, timer e interruttori, componenti idraulici

Specifiche meccaniche

Materiali	Acciaio
Lunghezza	1000mm
Larghezza	35mm
Altezza	15mm

Omologazioni

Standard europeo di sicurezza	EN5022
--------------------------------------	--------

