

AGILA

1670PAH050P74 TFR

EAN 3700001796724

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Platine d'angle verticale.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	22 mm
Dimension de platine	40 x 40 mm
Déport	23 mm
Diamètre d'encombrement	96 mm
Hauteur	74.5 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.203 kg
Rayon d'encombrement	48 mm
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	35 kg
Capacité de charge statique	70 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○