

操作器

45-
2819.4D90.003

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2819.4...>

您的产品:



45-2819.4D90.003 操作器

正面

| | |
|--------|---------|
| 正面尺寸: | Ø 38 mm |
| 正面形式: | 圆形 |
| 前挡圈颜色: | 沙灰色 |
| 前挡圈材质: | 金属 |

安装

| | |
|-------|-----------|
| 设计: | 平面的 |
| 安装开孔: | Ø 30.5 mm |
| 安装类型: | 面板安装 |

操作

| | |
|-------|----|
| 手柄颜色: | 白色 |
| 手柄材质: | 塑料 |
| 手柄形状: | 长柄 |

机械特性

| | |
|-------|--------------|
| 开关动作: | 自锁 - 复位 - 自锁 |
| 旋转位置: | 3位置 |
| 开关角度: | 45°左 / 45°右 |
| 机械寿命: | 1 百万次 |
| 工作频率: | 1 800/h |
| 重量: | 0.084 kg |

外形尺寸:

