

## Produktinformation

# 86 43 250

## Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- 15° abgewinkelte Zangenschenkel für Freiraum bei Konterverschraubungen oder Verschraubungen an Flächen
- Verminderte Gefahr von Knöchelverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



### Allgemein

Artikel-Nr.	86 43 250
EAN	4003773081296
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	575 g
Abmessungen	250 x 50 x 45 mm

### Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk)	8,0 mm
Gelenkdicke	14,0 mm
Spitzendicke	8,0 mm
Einstellpositionen	17
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	1 3/4
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	46 mm

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

### Liste Zubehör

86 09 250 V01	Schonbacken für 86 XX 250 für 86 XX 250 3 Paar
---------------	---

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Abgewinkelte Griffe für mehr Greiffreiheit