

Datenblatt:

FAST COVER Kabelschlauch flexibel grau 2.5m

FAST COVER Kabelschlauch flexibel grau, 2.5m, Durchmesser bis max. 25mm





Artikelnummer	06 26430 1
EAN	7611007125622
Einheits Nr.	
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	21.0 x 30.0 x 2.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.110 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	59090010

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Kabelschutzschlauch
Marke	STEFFEN
Modell	FAST COVER flexibel
Produktefarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Polyester
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Einsatztemperaturbereich	-50...+150 °C
Sicherheitsfunktionen	selbstverschliessend
Zusatzfunktionen	flexibel
Produkthöhe	240 mm
Produktbreite	200 mm
Produkttiefe	20 mm
Gewicht netto	0.100 Kg
Verpackungsart	Polybeutel mit Eurolochung