
EMSKV 12

Prensaestopas, latón niquelado, M12, con rosca corta





Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

Material prensaestopas	Latón niquelado
Material carcasa interior	Poliamida
Material Junta	EPDM
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	100 °C
Grado de protección	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Rosca	M
Ø de rosca D	12
Paso de rosca	1,5
Longitud de rosca L	5 mm
Ø cable mínimo	3 mm
Ø cable máximo	7 mm
Para llave SW	16 mm
Longitud total TL	23 mm - 30 mm
Tipo de anclaje del cable	A
Superficies	Niquelado
Código Niquelado	10065000
Unidad de embalaje	50
Tipo	EMSKV 12
Número de tarifa	74198090
Número EAN	4007685650007

Accesorios recomendados

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es


Other technical data on request / subject to change without notice

RDE 12	10062183
EMMU 12	10063141
BS 7	10064005
MFD 12/04/020	10064392
MFD 12/02/020	10100525

24.07.2026

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice



Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice