



PUROL™

Lubrificante non tossico, progettato per un'efficace lubrificazione e protezione di guide, cuscinetti e lame operanti nel settore alimentare, farmaceutico ed in altri ambienti dov'è inevitabile il contatto diretto con l'alimento.

Il ROCOL PUROL è prodotto sotto condizioni controllate, necessarie per la produzione di lubrificanti 3H in contatto diretto con l'alimento.

CARATTERISTICHE

- Eccellenti proprietà EP (Carico di saldatura 355 Kg)
- Buona stabilità all'ossidazione, estensione del periodo di rilubrificazione e riduzione dei consumi
- Ampio intervallo di temperatura: da -10°C a +110°C
- Eccellente protezione contro la corrosione
- Ideale per il contatto diretto con l'alimento
- Non contiene materiali derivati da animali, oli di noce o ingredienti geneticamente modificati
- Gruppo 21 FDA CFR 178.3570
- Certificazione NSF 3H - 143392
- Certificazione NSF H1 - 143392
- Certificazione ISO 21469

MODALITA' DI IMPIEGO

- ROCOL PUROL viene principalmente applicato manualmente, ma può essere applicato con una pompa manuale o con una pompa da barile.
- ROCOL PUROL non deve essere miscelato con un qualsiasi altro lubrificante poiché la contaminazione incrociata può invalidare la registrazione 3H.
- Tutte le tracce di eventuali lubrificanti precedenti devono essere rimosse prima dell'applicazione.
- La temperatura di stoccaggio deve essere controllata tra +1°C e +40°C

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Sito Web: www.rocol.com
Assistenza clienti: +44 (0)113 232 2700

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.



PUROL™

DATI TECNICI

PROPRIETA'	RISULTATO
Aspetto	Grasso bianco
Tipo di olio base	Olio bianco
Viscosità dell'olio base a 40°C	100cSt
NLGI	2
Addensante	Non sapone
Solidi	Solidi Bianchi, non tossici
Range di Temperatura	-10°C a +110°C
Carico di Saldatura	355Kg
Registrazione NSF	3H e H1
Shelf Life	3 Anni
Formato della confezione	370g Codice: 15611 4kg Codice: 15616

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.