



# BOLT™ 100 Black Unvented

## BOLT™ 100

- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre une large gamme d'accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif.
- Extrêmement confortable et facile à ajuster grâce au système de réglage à molette.
- Coque en ABS pour plus de légèreté.
- Suspension 6 points pour plus de confort.
- Basane interchangeable et confortable.
- Taille : 52 - 68 cm
- 8 couleurs disponibles avec finition brillante : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune haute visibilité.
- Certifié selon la norme EN 397:2012 avec des exigences optionnelles pour : MM, les températures extrêmes -30°C, la déformation latérale et l'isolation électrique 440 V a.c. (isolation électrique 440V selon la norme EN397 uniquement pour la version non ventilée).
- Certifié selon la norme EN 50365:2002 Classe électrique 0 pour les installations avec une tension jusqu'à 1000V A.C. et 1500V D.C. en version ventilée et non ventilée.



|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article Number           | 4932479251                                                                                  |
| Conditionné par          | 1                                                                                           |
| Couleur                  | Noir                                                                                        |
| Milw. PPE System logo    | BOLT                                                                                        |
| Packaging [inner master] | 1/5                                                                                         |
| Period of obsolescence   | 10 years from date of manufacture or 5 years from date of first use, whichever comes first. |
| Rating                   | EN 397; MM; LD; 440V; Extreme temperature -30°C; EN 50365                                   |