

## 1m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Product ID: DVIDSMM1M



Das 1 m DVI-D-Single Link-Kabel DVIDSMM1M ist mit zwei 19-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor.

Das 1 m DVI-D-Stecker-auf-Stecker-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 und Übertragungsraten bis zu 4,95 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Single Link-Display oder -Projektor an

### Features

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 4,95 Gbit/s
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Industrienormen	DVI DDWG Standard
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - DVI-D (19-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - DVI-D (19-polig) Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	1 m [3.3 ft]
	Produktgewicht	175 g [6.2 oz]
	Produktlänge	1 m [3.3 ft]
	Steckverbinderart	Gerade
<b>Verpackungsinformationen</b>	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	186 g [6.6 oz]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 1 m DVI-D-Single Link-Kabel – Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.