

TDG S22000K

- Référence : TDG S22000K
- Définition : Coffret meuleuse droite
- Pinces : Diamètre 3 - 6 mm
- Puissance : 0,5 cv / 370 W
- Consommation air : 113 l/min. (à vide)
- Vitesse de rotation à vide : 22000 tr/min.
- Filetage entrée : 1/4" BSPF
- Diamètre inter tuyau entrée : 10 mm (3/8")
- Pression service maxi : 6,3 bar
- Niveau sonore : 84 dBa
- Vibrations : 1,25 m/s²
- Longueur : 170 mm
- Poids : 0,7 kg
- Matériau : Corps composite
- Réglage vitesse : Par vis de réglage
- Gâchette : Progressive / Sécurité
- Compris : 2 pinces (3 – 6 mm)
- Compris : 5 meules D 3 mm, 5 meules D 5 mm
- Compris : 2 clés



Applications

