

L120

- Threading Equipment Set
- Estuche de roscado en caja metálica
- Estojo de Roscagem, Cx. Metálica
- Coffret métallique d'équipements de taraudage

A= Styles in Set, B= No. in Set, M= Tap diameters in Set,
F= Die diameters in Set, L111= Tap wrenches in Set, L110= Die stocks in Set
A=Referencias de producto, B=Num.de piezas, M= Diámetros Machos en el Juego, F= Diámetros Terrajas en el Juego, L111 - en el Juego, L110 - en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., M=Diâmetros Macho por Jogo, F= Diâmetros Caçonete por Jogo, L111= Tap wrenches in Set, L110= Die stocks in Set

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, F= Diamètres de filières dans le coffret, L111= Porte filières dans le coffret, L110= Tourne à gauche dans le coffret



Nr.	A	B	M	F	L111	L110	L120
Nr.21	E100 + F100 + L111 + L110	21	E100M3NO8, E100M-4NO8, E100M5NO8, E100M6NO8, E100M-8NO8, E100M10NO8, E100M12NO8	F100M3, F100M4, F100M5, F100M6, F100M8, F100M10, F100M12	L111NO1, L111NO2	L1102A, L1102B, L1103, L1104, L1105	L12021
Nr.30	E100 + F100 + L111 + L110	30	E100M3NO8, E100M-4NO8, E100M5NO8, E100M6NO8, E100M-8NO8, E100M10NO8, E100M12NO8, E100M14NO8, E100M16NO8, E100M18NO8, E100M20NO8	F100M3, F100M4, F100M5, F100M6, F100M8, F100M10, F100M12, F100M14, F100M16, F100M18, F100M20	L111NO1, L111NO3	L1102A, L1102B, L1103, L1104, L1105, L1106	L12030
HS-2M	E500 + F300 + L111 + L110	23	E500M2NO1, E500M-2NO3, E500M2.5NO1, E500M2.5NO3, E500M3NO1, E500M-3NO3, E500M3.5NO1, E500M3.5NO3, E500M4NO1, E500M-4NO3, E500M5NO1, E500M5NO3, E500M-6NO1, E500M6NO3	F300M2X13/16, F300M2.5X13/16, F300M3X13/16, F300M3.5X13/16, F300M4X13/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16	L111BT1	L11013/16	L1202M
HS-4M	E500 + F300 + L111 + L110	32	E500M5NO1, E500M-5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3, E500M-7NO1, E500M7NO3, E500M8NO1, E500M-8NO3, E500M9NO1, E500M9NO3, E500M-10NO1, E500M10NO3, E500M11NO1, E500M-11NO3, E500M12NO1, E500M12NO3	F300M5X13/16, F300M6X13/16, F300M7X13/16, F300M8X1.5/16, F300M9X1.5/16, F300M10X1.5/16, F300M11X1.5/16, F300M12X1.5/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16, F300M7X13/16, F300M8X1.5/16, F300M9X1.5/16	L111BT2	L11013/16, L1101.5/16	L1204M