

Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Plaque centrale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de prises d'alimentation	1
Nuance de la couleur	Anthracite

Complémentaires

Type de connecteur	RJ45
Montage de l'appareil	Encastré
Sens de montage	Incliné
Nombre de modules	2 modules
Type d'espace	Clef de voûte Systimax
Normes	UNE 60669 UNE 20315
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)	IP21 D
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.