




Pushing Performance
Since 1945

Han D M Crimpkontakt 2,5 mm² GT/SMC



订货号	09 15 000 6306
规格	Han D M Crimpkontakt 2,5 mm² GT/SMC

标识

类别	插针
系列	Han D®
插针类型	压接针

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	2.5 mm²
导体截面积	AWG 14
额定电流	≤10 A
接触电阻	≤3 mΩ
剥线长度	6 mm

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	Han®-GoldTec
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984

商业数据

包装尺寸	100
净重	0.5 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140022324
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触