

FICHE TECHNIQUE

Sélecteur de thermocouple, banc de montage

Boîte de 6 ou sélecteur 12 voies


Thermocouple, sélecteur de banc (Type K, J ou T)

Sélecteur de A 6 ou 12 pôles dans un boîtier moulé avec des panneaux en aluminium avant et arrière. Les 6 ou 12 entrées arrière sont commutées via un sélecteur rotatif monté avant à la prise de sortie unique. Câblé en interne avec thermocouple compensant câble et compatible avec tous les thermocouples de type K

SPÉCIFICATIONS :

- Construction - Portable / appareil à encastrer dans boîtier moulé avec panneaux en aluminium avant et arrière de Bench
- Taille -130 mm de large x 60 mm de hauteur x 145 mm de profondeur
- Connecteurs d'entrée -6 ou 12 miniature compensé douilles de thermocouple
- Connecteurs de sortie -Unique miniature compensé prise thermocouple

INFORMATIONS DE COMMANDE

Type	Colour	Input Connectors	Output Connectors	RS Order Number
K (IEC)	vert	6 miniature	1 Miniature	219-4618
J (IEC)	Noir	6 miniature	1 Miniature	891-9040
T (IEC)	Brown	6 miniature	1 Miniature	891-9044
K (ANSI)	jaune	6 miniature	1 Miniature	891-9053
K (IEC)	vert	12 miniature	1 Miniature	891-9056
J (IEC)	Noir	12 miniature	1 Miniature	891-9050
T (IEC)	Brown	12 miniature	1 Miniature	891-9069
K (ANSI)	jaune	12 miniature	1 Miniature	891-9062