

TIERRA

GRÖßEN 35-48



Strapazierfähiger Sicherheitsschuh

- 4,5 mm-Stollen für sicheren Halt auf jedem Untergrund
- 2-Komponenten-Schaft mit orangefarbenen Einsätzen für eine designorientierte Note
- Hinten reflektierender Einsatz für bessere Sichtbarkeit
- ESD-Schuh Parade: 2-15 MΩ



■ 2844 Schwarz

ZUSAMMENSETZUNG

Obermaterial	Nappaleder + Mikrofaser
Futter	Textil
Schutzkappe	Polycarbonat
Einlegesohle	Maschen auf Schaumstoff PU ESD. Entfernbar. Anatomisch. Antibakteriell. Antifungizid.
Durchtrittssichere Sohle	Nichtmetallisch
Sohle	Polyurethan mit Bi-Dichte
Gewicht Größe 37*	450g
Gewicht Größe 42*	550g

* Gewicht pro Fuß

DAS + EXKLUSIVE PARADE-TECHNOLOGIEN



Das Design der Sohle erhält die natürliche Wölbung des Fußes für mehr Komfort und weniger Ermüdung im Stehen.



Ein exklusives Design, das „an Ihrer Stelle“ die Stöße einsteckt und Ihnen in der restlichen Zeit mehr Komfort schenkt.



Eine eingekapselte Luftblase absorbiert die beim Gehen entstehenden Mikrostoße.

S3 FEUCHT UND UNTERGRUND GEFÄHRLICH • NORM : EN ISO 20345 : 2011

	Schutzkappe (200 J)
	Durchtrittssichere Sohle
	Rutschfeste Sohle **
	Stoßabsorption
	Antistatisch
	Resistent gegen Kohlenwasserstoff
	Wasserabweisendes Schaftmaterial

DAS + ZUSATZFUNKTIONEN



Antimagnetisch



Elektrostatische Ableitung

**	REIBUNGSKOEFFIZIENT SCHUHGRÖSSE 42	FUß		FERSE	
		NORM	PARADE	NORM	PARADE
	SRA Rutschfest Keramik/ Natriumarylsulfat (Seifenlösung)	0,32	0,37	0,28	0,34
	SRB Rutschfest Stahl/Glycerin (Öl)	0,18	0,27	0,13	0,14