

## 3m VGA Monitorkabel - HD15 St/St

Product ID: MXT101MM10



Dieses 3 m lange VGA-Video-Monitorkabel ist mit zwei HDDB15-Steckern ausgestattet und bietet so eine hochwertige VGA-Verbindung.

**Das Kabel unterstützt eine maximale Videoauflösung von bis zu 800x600.** Für Anwendungen, die höhere Auflösungen erfordern, finden Sie Optionen unter 3 m langes Coax-VGA-Kabel (MXT101MMHQ10).

Das MXT101MM10 wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für garantierte Zuverlässigkeit geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Zum Anschließen eines PC-VGA-Ports an eine Switchbox
- Zum Anschließen eines VGA-Displays an eine VGA-Quelle

### Features

- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 800x600
- Garantierte Zuverlässigkeit

	Warranty	Lifetime
<b>Hardware</b>	Steckverbinderplatten	Nickel
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
	Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis	Pin-Nummer 9 ist für diese Anschlüsse nicht belegt Unterstützt Auflösungen von bis zu 800 x 600
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Grau
	Kabellänge	10 ft [3 m]
	Produktgewicht	14.5 oz [412.1 g]
	Produktlänge	10 ft [3 m]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	14.7 oz [417.1 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 3-m-VGA-Monitorkabel - HD15 Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.